

HOLEX**Inštalátorske kliešte s práškovým nástrekom, Celková dĺžka: 175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	706101 175
GTIN	4062406069629
Trieda položky	72B

Popis**Prevedenie:**

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. indukčne kalené. Vrúbkované, ozubené čeluste, samočinné na rúrach a maticiach. Viacstupňové nastavenie západky. Kliešte práškované červenou farbou, leštené čeluste a kĺb.

Norma:**DIN ISO 8976****Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel; zápustkovo kovaná.

Technický opis

Rozpätie pre šesťhran	30 mm
Celková dĺžka	175 mm
Rozsah upínania pre rúry	1.1/4 palec
Druh produktu	Inštalátorske kliešte a Siko kliešte