

Garant GRIDLINE

Skriňa Snowboard s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000/SBmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 944163 2000/SB |
| GTIN | 4062406073497 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka Shadowboard 40 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Sú uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Obsahuje 5 pozinkovaných políc s lakovanými vodiacimi lištami.

Vhodné pre:

Skrinky Shadowboard č. 928220 veľ. 115, 176, 250. Dorazový výstupok na vodiacich lištách je možné ohnúť pre rôzne hĺbky skriniek Shadowboard.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|-------------|---|
| Počet políc | 5 |
|-------------|---|

| | |
|--|--|
| Výška | 2000 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Hmotnosť | 105 kg |
| Šírka v G | 40 |
| Hĺbka | 500 mm |
| Úžitková výška | 1845 mm |
| Predné strany skriniek | Krídlové dverka s priezorom |
| Šírka | 1000 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 100 kg |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Regálová skriňa |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Prídavná polica pre skriňu Shadowboard pre šírku skrine v G 40 | 944195 40 |