

Garant GRIDLINE

Skriňa Snowboard s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000/SBmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944161 2000/SB
GTIN	4062406073480
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka Shadowboard 40 × 20 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Sú uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Obsahuje 5 pozinkovaných políc s lakovanými vodiacimi lištami.

Vhodné pre:

Skrinky Shadowboard č. 928220 veľ. 115, 176, 250. Dorazový výstupok na vodiacich lištách je možné ohnúť pre rôzne hĺbky skriniek Shadowboard.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Počet políc	5
-------------	---

Výška	2000 mm
Šírka v G	40
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	105 kg
Hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Prídavná polica pre skriňu Shadowboard pre šírku skrine v G 40	944195 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11