

**Garant****Pár rukavíc MASTER FIT, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094306 7
GTIN	4062406074883
Trieda položky	01H

**Popis****Prevedenie:**

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s povrchovou úpravou z nitrilovej peny. Prijemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia zo spandexu a nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v mierne olejových pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	7
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Séria	MASTER FIT

Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Nylon / Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	250 mm
Farba	modrá / oranžová
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice