

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Označenie: 14-6603****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216770 14-6603
GTIN	4047109180086
Trieda položky	24T

**Popis****Prevedenie:**

S obvodovými drážkami na triesky. Na účely voľného priechodu pri brúsení je vybavená aj s dodatočným zošíkmením. Voľný uhol 15°.

**Vhodné pre:**

Záhlbník č. 216600, 216620.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 EN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Typ	BK8425
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	250	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	150	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		