

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214929 ST1400
GTIN	4045197706638
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,17 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 083608 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		