

**Garant****AN.U 120608, Typ: GG**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215113 GG
GTIN	4045197703170
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Veľmi stabilná a obojstranná 4-drážková vložka.

Vďaka jedinečnej geometrii doštičky nie je rezná hrana oslabená otvorom.

**Údaje o používaní:**

$a_{p\ max} = 12\ mm$ .

$a_p = 10\ mm$  (odporúčanie).

**Pozor!:**

Nie je vhodné pre frézovanie celých drážok!

**Upozornenie:**

Obvodové frézovanie: Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10\ mm$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Typ	GG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB9720

Tolerancia	K
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AN.U 120608
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie