

**Garant****Montážna stolička, dielenská stolička s poťahom z umelej kože****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965655
GTIN	4045197703019
Trieda položky	91V

**Popis****Prevedenie:**

Ľahká a stabilná montážna stolička s veľkými kolieskami Ø 100 mm (4 otočné kolieska, 2 z nich s aretáciou). S bočnými stenami z dierovaného plechu na uchytenie príslušenstva dierovaných stien zo skupiny 95 a otvorené úložné boxy zo skupiny 96.

S praktickou úložnou plochou s rozmermi 352 × 395 mm (š × h). Najlepšie sa hodia vložky z tvrdej peny vo veľkosti 6×10G (2 ks).

Čalúnené sedadlo s poťahom z imitácie kože.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný práškovo nanášaný lak.

**Technický opis**

Výška	480 mm
Hĺbka sedu	500 mm
s operadlom	nie
Odkladací priečinok Hĺbka	352 mm
Ø kolesa	100 mm

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	10,8 kg
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Hĺbka	435 mm
Šírka	450 mm
Nosnosť	150 kg
Šírka sedu	450 mm
Odkladací priečinok Šírka	395 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Druh produktu	Montážna stolička bez operadla