

Garant**List za zarezovanje HSS, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 26/2,2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273556 26/2,2
GTIN	4062406080631
Razred artikla	21U

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

za maksimalni Ø obdelovanca	50 mm
Širina zareze w	2,2 mm
Višina lista h ₅	26 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

