

**Garant****List za zarezovanje HSS, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 32/3,1mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273556 32/3,1
GTIN	4062406080679
Razred artikla	21U

## Opis

**Primerno za:**

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

## Tehnični opis

za maksimalni Ø obdelovanca	100 mm
Širina zareze w	3,1 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

