

**Garant****Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalna širina: 2-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304972 2-6
GTIN	4045197708380
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- HSK-funkcijske površine obdelane.
- Držala prenapeta.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

**Prednosti:**

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ art. 309890, vpenjalne stročnice GARANT art. 309563.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Previsna dolžina A	120 mm

Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice