

Garant**Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka, HSK-A 63 A = 160, Vpenjalna širina: 2-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304974 2-6
GTIN	4045197708397
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- HSK-funkcijske površine obdelane.
- Držala prenapeta.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890, vpenjalne stročnice GARANT art. 309563.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Ø D ₂	13 mm
Previsna dolžina A	160 mm

Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice