

Garant**CNMG 120412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7020
GTIN	4045197711205
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SG
Globina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Globina reza a_p	1,5 - 8 mm
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje