

Garant**SNMG 120412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251326 HB7020
GTIN	4045197711328
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje