

Garant
Rezkalna obračalna ploščica Ø 32 mm, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212690 ALU
GTIN	4045197712561
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Rezalni material	HM
Zvrst	HU7810
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,35 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,36 mm
Podajanje f_z v titan > 850 N/mm ²	0,35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje