



Pisalo L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358752
GTIN	4020772550226
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Aluminijasto ohišje z držalom Weldon. Brezstopenjska nastavitev vpenjalne sile. Globina pisave 0,1–0,3 mm.

Prednosti:

Zgoščevanje površine, zato ne pride do oslabitve ali poškodbe materiala. Hitrost označevanja ustreza trenutnemu podajanju. Velika odpornost proti obrabi, zato dolga življenjska doba specialne igle. Primerno za označevanje okroglih površin. Primerno za uporabo na stružnem stroju. Visoka procesna varnost. **Možnost hitre zamenjave igel** s preprostim izvlečenjem. Neravnine obdelovancev do 7 mm (odvisno od izvedbe) se kompenzirajo.

Uporaba:

Za označevanje različnih materialov, kot so aluminij, titan, jeklo, bron, baker, medenina, umetne mase itd. Z majhno konico igle je mogoče pisati na površine trdote do 57 HRC.

Napotek:

Gravirno iglo art. 358755; 358756 naročite **posebej**.

Tehnični opis

Ø D	42 mm
L ₁	119 mm
L	108 mm
Ø držala d	20 mm
Ø D ₁	3 mm
Tip	1560ML

Vrsta izdelka

Orodje za označevanje