

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 16,7 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231630 16,7
GTIN	4045197710178
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5xD.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 16 mm

Podajanje f v aluminij, kratki odrezki: 0,37 mm/v

Tehnični opis

Za osnovni element Ø D	16 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,37 mm/v
Ø D	16,7 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HU7810

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje