

**Garant****CNMG 160608, Zvrst: HB7020**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250168 HB7020
GTIN	4045197711137
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje