

Garant
Garnitura rezil HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 12,8 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	231630 12,8
GTIN	4045197710017
Razred artikla	21M

Opis
Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element $5 \times D$.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 12,5 mm

Podajanje f v aluminij, kratki odrezki: 0,27 mm/v

Tehnični opis

Ø D	12,8 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,27 mm/v
Za osnovni element Ø D	12,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HU7810

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje