

**Garant****Garnitura rezil HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 30,75 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231630 30,75
GTIN	4045197710680
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.  
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za izvrtine do točnosti IT9.

**Napotek:**

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5xD.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 30 mm

Podajanje f v aluminij, kratki odrezki: 0,5 mm/v

**Tehnični opis**

Ø D	30,75 mm
Za osnovni element Ø D	30 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HU7810

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje