

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260952 HB7020
GTIN	4045197710864
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje