

Garant
Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 9,2 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	231640 9,2
GTIN	4045197709516
Razred artikla	21M

Opis
Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element $5 \times D$.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element $\varnothing D$: 9 mm

Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,17 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/v
Za osnovni element $\varnothing D$	9 mm
$\varnothing D$	9,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Zvrst	HB7530
Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje