

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje