

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, PSC, Ø držala/Ø D – A-mera: 40/25-90mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320407 40/25-90
GTIN	2050001772718
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	90 mm
Ø držala	40 mm
Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	PSC
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože