



Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232240 18
GTIN	4045197717740
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L₁: 36 mm

Ø držala D_s: 25 mm

Dolžina držala L_s: 56 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Ø držala D _s	25 mm
Ø območja D _c	18 - 24 mm
Uporabna dolžina L ₁	36 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Dolžina držala L _s	56 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D

Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9