



Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 1,5×D, Tip: 25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232240 25
GTIN	4045197717757
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.

Z ravnimi utori.

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L₁: 52,5 mm

Ø držala D_s: 32 mm

Dolžina držala L_s: 60 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	52,5 mm
Ø držala D _s	32 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Ø območja D _c	25 - 35 mm
Dolžina držala L _s	60 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	1,5×D

Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600