



## Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 12xD, Tip: 36



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232270 36
GTIN	4045197717948
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

**Z ravnimi utori.**

#### Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10% in rezalno hitrost  $v_c$  za 30%.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 36 - 47 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 432 mm

Velikost morsekonusa MK: 4

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

### Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja $D_c$	36 - 47 mm
Uporabna dolžina $L_1$	432 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil $Z$	2
Izvedba	12xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20

232990 TX20

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke  
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600