

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, HSK-T, Ø držala/Ø D – A-mera: 40/32-115mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320102 40/32-115
GTIN	2050001772688
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	115 mm
Ø držala	40 mm
Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože