

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 12×D, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232256 25
GTIN	4045197717818
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Napotek:**

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 10% in rezalno hitrost  $v_c$  za 30%.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 300 mm

Ø držala  $D_s$ : 32 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 60 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	300 mm
Ø območja $D_c$	25 - 35 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Ø držala $D_s$	32 mm
Dolžina držala $L_s$	60 mm
Število rezil $Z$	2
Izvedba	12×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600