

**Garant****POMX 10T5ZEER U, HB9540, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213193 UNI
GTIN	4045197714947
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivna geometrija za velika podajanja.

Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.

Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

Uporabljajte zlasti za težavne primere uporabe (prekinjeni rezi).

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 2,2$  mm.

**Tehnični opis**

Tip	UNI
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	4,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 10T5ZEER U
Zvrst	HB9540

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	310 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		