

SWISS TOOLS

**Držalo za notranje struženje, HSK-T, Ø držala/Ø D – A-mera: 63/40-140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

**Napotek:**

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	140 mm
Ø držala	63 mm
Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože