

Garant
DN.G 110408, Zvrst: HB725


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB725
GTIN	4045197713353
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110408 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

 Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm

 Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	UM
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje