

Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260452 HB725
GTIN	4045197713544
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HB725 Zvrst: HB725
Lomilec odrezkov: UM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje