

Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB725
GTIN	4045197713582
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB725 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Glavna uporaba	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB725

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje