

**HOLEX****Omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1950mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949521 1950
GTIN	4062406082031
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Ojačana vrata. Vrtljiva ročica DOM s **cilindrično ključavnico**. Police so nastavljive v rastru 15 mm.

**Lakiranje:**

Telo svetlo sivo RAL 7035. Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**, lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina	930 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Višina	1950 mm
Uporabna višina	1857 mm
Število polic	4
Masa	63 kg

Globina	400 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	70 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	450 kg
Kot odpiranja vrat	125 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	15 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Omare za rednike

## Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare s krilnimi vrati20-delna	959011
Dodatna polica Tip 935	949524 935