



Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

949602 3

GTIN

Razred artikla

92S

Opis

Izvedba:

Širina prekata 300 mm s fiksno privarjeno zgornjo polico. Palica za oblačila je opremljena s 3 drsnimi kavli. Vrata z luknjami za zračenje v karirastem vzorcu in okvirjem za kartico z imenom. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Koncept prezračevanja: Dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Ploščica z imenom	ne
Masa	64 kg
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Možnost posebnega lakiranja	ne
Poševen strop	ne
uporabna globina na prekat	465 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Izvedba ključavnice	Varnostno vrtljivo zapiralo
Število nepremičnih polic	1
Standard	DIN 4547
Število prekatov	3
Globina police	465 mm
Globina	500 mm
Prezračevalne reže na vratih	da
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Izvedba podstavka	Podstavek
Širina	900 mm
Višina	1800 mm
Širina police	220 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1270 mm
Število palic za oblačila	1
uporabna širina na prekat	220 mm
za obešanko	da
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10