

HOLEX**Garderobna omara s klopjo in cilindrično ključavnico DOM, Število prekatov: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

949624 3

GTIN

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Predelek širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s tremi drsnimi kavli. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve na klopi standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60×35 mm, z vseh strani oblance, zgoraj zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom.

S kakovostno cilindrično ključavnico.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina police

220 mm

Višina	2090 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1260 mm
Globina police	465 mm
Globina klopi	315 mm
uporabna višina na zgornji predelek	345 mm
Širina	900 mm
uporabna širina na prekat	230 mm
Višina klopi	420 mm
Število prekatov	3
uporabna globina na prekat	465 mm
Masa	63 kg
Globina	500 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Korito za čevlje iz umetne mase Tip 1	949761 1
Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Ogledalo Tip 1	949770 1
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1