

HOLEX**Garderobna omara s poševnim stropom, za ločevanje črna/bela, s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

949712 2

GTIN

Razred artikla

92S

Opis**Izvedba:**

Garderobna omara s posebej širokim, deljenim predelkom, za ločevanje črna/bela. Vmesna stena predelka je namenjena za higiensko ločevanje med cestnimi in delovnimi oblačili. Dvoje krilnih vrat z zapiranjem na sredini, zaklepanje s ključavnico s centralnim zaklepanjem. Izvedba garderobne omare, kot je opisano pri art. 949620.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**. Posebno lakiranje ni mogoče.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina police

220 mm

Višina spredaj	1800 mm
Višina zadaj	2000 mm
uporabna širina na prekat	2 × 240 mm
uporabna globina na prekat	465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1260 mm
Širina	610 mm
Globina	500 mm
Masa	49 kg
Globina police	465 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	360 - 530 mm
Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	110 stopinj
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Dodatna polica za čevlje Širina predelka 300 mm	949760 300
Obešalnik za oblačila Kos 1	949775 1
Obešalnik za oblačila Kos 10	949775 10
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Korito za čevlje iz umetne mase Tip 1	949761 1
Ogledalo Tip 1	949770 1