

Garant**Garnitura stožčastih grezil art. 150150 v kaseti 90°, neprevlečeni, Število grezil: 17****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150310 17
GTIN	4062406081355
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti.**

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno konično grezenje brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število grezil	17
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150150 8
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150150 20,5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150150 10
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 4,3 mm	150150 4,3
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150150 25
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150150 16,5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 7 mm	150150 7
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150150 15
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 5 mm	150150 5
Precizno stožčasto grezilo 90° Zunanji Ø Dc 23 mm	150150 23

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150150 19
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150150 6
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150150 10,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150150 12,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150150 6,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150150 8,3