

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 18,5 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231660 18,5
GTIN	4045197714442
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element $5 \times D$.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 18 mm

Podajanje f v GG(G): 0,36 mm/v

Tehnični opis

Za osnovni element Ø D	18 mm
Podajanje f v GG(G)	0,36 mm/v
Ø D	18,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HB7725

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje