

Garant**POMX 10T5ZEER M, HB9525, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213169 ST900
GTIN	4045197714183
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivna geometrija za velika podajanja.

Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.

Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	4,8 mm
Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	1,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 10T5ZEER M
Zvrst	HB9525

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	420 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	400 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	380 m/min	P
suho	primerno		
Zrak	primerno		