

**Garant****Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 9 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231660 9
GTIN	4045197714244
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.  
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za izvrtine do točnosti IT9.

**Napotek:**

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element  $5 \times D$ .

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 9 mm

Podajanje f v GG(G): 0,21 mm/v

**Tehnični opis**

Za osnovni element Ø D	9 mm
Podajanje f v GG(G)	0,21 mm/v
Ø D	9 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HB7725

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje