

Garant
POMX 10T5ZEER M, HB9540, Tip: ST1400

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213172 ST1400
GTIN	4045197714190
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).

Pozitivna geometrija za velika podajanja.

Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.

Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	15
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	4,8 mm
Podajanje f_z na zob	1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 10T5ZEER M
Zvrst	HB9540

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	310 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		