

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 32/12mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250035 32/12
GTIN	4062406082970
Razred artikla	21U

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	38 mm
Celotna dolžina L	288 mm
Podložna ploščica	259033 2
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Srednji premik L_3	22 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 2
ISO-oznaka držala	A32X DCLNR/L12
Spona, vijak, O-obroč	259036 1
Ø držala D_s	35 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje