

Garant
Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 25,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	231660 25,5
GTIN	4045197714589
Razred artikla	21M

Opis
Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5xD.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.

Kot konice: 135 stopinj

Za osnovni element Ø D: 25 mm

Podajanje f v GG(G): 0,41 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v GG(G)	0,41 mm/v
Za osnovni element Ø D	25 mm
Ø D	25,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Zvrst	HB7725

Rezalni material	Karbidna trdina
Kot konice	135 stopinj
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje