

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, dolg predal, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921121 1500
GTIN	4062406083083
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Z dolgim predalom za shranjevanje velikega orodja.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 325

Prednja višina predala (desno) v mm: 50, 75, 75, 125

Prednja višina predala, dolg predal v mm: 125

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna globina dolgih predalov	500 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	Ready-to-go
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna širina dolgih predalov	1100 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Število predalov	4
Globina spodnje omare	700 mm
Višina	850 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	143,1 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	325 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/3	950300 50/3
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/1	950300 50/1
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 50/2	950300 50/2
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/2	950320 75/2
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
	953833 39

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
39

Ročaj za GridLine Tip KO12 914226 KO12

Predal Predal s prednjo višino 75 mm 927800 75

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 125/4 950320 125/4

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
37 953828 37

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 125/6 950320 125/6

Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2 950300 75/2

Podloga za predale Mere v G 20X20 951830 20X20

Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-
mestna) 003 950050 003

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost
predala 75 kg 950180 75

Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1 950300 75/1

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 75/1 950320 75/1

Predal Predal s prednjo višino 50 mm 927800 50

Garniture klešč Število orodij 5 954305 5

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 125/3 950320 125/3

Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20 952505 20

Garnitura izvijačev Število orodij 10 953521 10

Delavniška garnitura Število orodij 22 955072 22

Garniture klešč Število orodij 5 954306 5

Garnitura izvijačev Število orodij 10 953522 10