

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 950 mm, delovna plošča iz bambusa, 12×20G, Dolžina plošče: 1000/3mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922051 1000/3
GTIN	4062406083519
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 150

Obseg dobave:

2 × nožni deli, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Serija	vario
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	325 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število predalov	3
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	79 kg
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	300 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1000 mm	926001 1000
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 400/3	927300 400/3