

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 12x20G, Dolžina plošče: 1500/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922057 1500/2
GTIN	4062406083649
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 150

**Obseg dobave:**

2 × nožni deli, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina	950 mm
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Masa	83 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	300 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število predalov	2
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Serijska	vario
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Konstrukcijska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm	926241 1500
Nožni del Višina 900 mm	927000 900
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2	927300 300/2