

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 16G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 12×20G, Dolžina plošče: 1000/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 150

**Obseg dobave:**

2 × nožni deli, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

## Tehnični opis

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	12
Masa	69 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število predalov	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

**Pribor**

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1000 mm	926241 1000
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 300/2	927300 300/2
Nožni del Višina 900 mm	927000 900