

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 20x20G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922537 1500
GTIN	4062406084202
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 125

Obseg dobave:

2 x podnožje, 1 x par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov v G	20
Višina	950 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	125 mm
Masa	103 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina ohišja predalnega bloka	200 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Število predalov	1
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Serija	vario
Globina delovne plošče	750 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 200/1	927600 200/1
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm	926241 1500
Nožni del Višina 900 mm	927000 900